



Dinamómetro de resorte Medio Line Newton, Intervalo de pesaje máximo: 6N



Datos de pedido

Número de pedido	479417 6
GTIN	7612348400065
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada $\pm 0,3\%$ de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

Descripción técnica

Toma de la carga	Gancho
División	0,05 N
Intervalo de pesaje máximo	6 N
Longitud de la escala	100 mm

Calibración	K1
Tipo de producto	Balanza de resorte

Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F	027730 F
---------------------------------------	----------

Accesorios

Indicador de seguimiento Tipo MEDIO	479429 MEDIO
Gancho y pinza para Micro / Medio	479428
Juego de compresión Tipo MEDIO	479421 MEDIO