



## Dinamómetro de resorte Medio Line Newton, Intervalo de pesaje máximo: 10N



### Datos de pedido

Número de pedido	479417 10
GTIN	7612348400102
Clase de artículo	47F

### Descripción

#### Ejecución:

Balanzas de precisión elevada  $\pm 0,3\%$  de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 – solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

#### Suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

#### Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

### Descripción técnica

Intervalo de pesaje máximo	10 N
Longitud de la escala	100 mm
División	0,1 N
Toma de la carga	Gancho

Calibración	K1
Tipo de producto	Balanza de resorte

### Servicios

Calibración Balanza de resorte Tipo F	027730 F
---------------------------------------	----------

### Accesorios

Gancho y pinza para Micro / Medio	479428
Indicador de seguimiento Tipo MEDIO	479429 MEDIO
Juego de compresión Tipo MEDIO	479421 MEDIO