

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 10/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	9,6 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	13 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Longitud total L	125 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Código ISO Soporte	E10K SDQCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500