

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 12/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E12M SDQCR/L07
Longitud total L	150 mm
Desplazamiento central L ₃	8,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	16 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,6 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500