

Garant
Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/07mm


Datos de pedido

Número de pedido	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	20 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	E16R SDQCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	200 mm
Desplazamiento central L_3	10 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de sujeción L_2	15,6 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500