

**Garant**
**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 20/11mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de sujeción $L_2$	18,9 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	25 mm
Desplazamiento central $L_3$	12,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	E20S SDQCR/L11
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500