

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 12/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central $L_3$	8,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Longitud de sujeción $L_2$	11,6 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Código ISO Soporte	E12M SDQCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500