

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 20/11 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud total L	250 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Código ISO Soporte	E20S SDQCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18,9 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	25 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500