

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	22 mm
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Longitud de sujeción $L_2$	14 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L07
Longitud de voladizo $L_1$	48 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500