

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 20/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	26 mm
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Longitud de voladizo L ₁	60 mm
Código ISO Soporte	A20R SDQCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500