

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 25/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	17 mm
Código ISO Soporte	A25R SDQCR/L11
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de voladizo L_1	75 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	32,5 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500