

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 32/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	44 mm
Calzo	269005 3
Desplazamiento central L_3	22 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	A32S SDQCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de voladizo L_1	96 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 3	269005 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500