

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 40/11 mm


Datos de pedido

Número de pedido	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 3
Longitud de voladizo L_1	120 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	300 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	49 mm
Longitud de sujeción L_2	39 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Código ISO Soporte	A40T SDQCR/L11
Tornillo para calzo	269013 2
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500