

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	36 mm
Longitud total L	140 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A12L SDQCR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	17 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500