

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
16/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L07
Ø perforación previa mínima D_{\min}	22 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Longitud de sujeción L_2	14 mm
Longitud de voladizo L_1	48 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500