



Caja dinamom. para fuerza de sujeción para platos de tres mordazas, Capacidad de medición: 0-10kN



Datos de pedido

Número de pedido	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Transductor de fuerza hidráulico con manómetro directamente incorporado para la medición de la presión estática y cuasiestática.

Carcasa y émbolo en acero fino, manómetro para trabajo en caliente con indicador de seguimiento. Protección contra la penetración de cuerpos extraños y el agua de pulverización (IP43).

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Aplicación:

En la fabricación de máquinas-herramientas.

Especialmente apropiado para el **uso en platos de tres mordazas**.

Suministro:

Incluye unidad indicadora, certificado de calibración y maletín de transporte.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 10 kN
-----------------------	-----------

Valor de división de la escala	0,2 kN
Altura de transductor	40 mm
Ø de transductor	70 mm
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 50 °C
Límite de error	± 1,6 del valor final de la gama de medición (± 2,5 con indicador de seguimiento) %
Técnica de medición	analógico
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Caja dinamométrica