

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
20/11 mm**


### Datos de pedido

Número de pedido	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Longitud de voladizo $L_1$	60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A20R SDQCR/L11
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Longitud total L	200 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de sujeción $L_2$	18 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500