

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
32/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	22 mm
Calzo	269005 3
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	250 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	44 mm
Código ISO Soporte	A32S SDQCR/L11
Longitud de voladizo L ₁	96 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 3	269005 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500