

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
40/11 mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	A40T SDQCR/L11
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	49 mm
Calzo	269005 3
Longitud de voladizo $L_1$	120 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de sujeción $L_2$	39 mm
Longitud total L	300 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500