

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 12/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de la cabeza L_1	25 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Código ISO Soporte	A12L SDXCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L_3	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	140 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	17 mm
Profundidad útil T	4,3 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500