

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 20/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A20R SDXCR/L11
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	200 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Profundidad útil T	10 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500