

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 25/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R SDXCR/L11
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Desplazamiento central L_3	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	31,5 mm
Longitud total L	200 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L_1	50 mm
Profundidad útil T	10 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500