

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
12/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{min}$ .	17 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza $L_1$	25 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	140 mm
Código ISO Soporte	A12L SDXCR/L07
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Profundidad útil T	4,3 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500