

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
16/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A16Q SDXCR/L07
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	21 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Longitud total L	180 mm
Profundidad útil T	4,3 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500