

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
20/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Código ISO Soporte	A20R SDXCR/L11
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Profundidad útil T	10 mm
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500