

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud total L	200 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	31,5 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L ₁	50 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Código ISO Soporte	A25R SDXCR/L11
Profundidad útil T	10 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500