

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	16,5 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Longitud total L	180 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	21 mm
Longitud de sujeción L_2	15,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	A16Q SVUBR/L11
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500