

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 25/16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	25,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Código ISO Soporte	A25R SVUBR/L16
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	200 mm
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500