

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 32/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Código ISO Soporte	A32S SVUBR/L16
Longitud de la cabeza L ₁	33,5 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Calzo	269005 8
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 8	269005 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500