

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø perforación previa mínima D_{\min}	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L_3	13 mm
Longitud de la cabeza L_1	20,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Código ISO Soporte	A20R SVUBR/L11
Longitud total L	200 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500