

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
32/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	40 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Calzo	269005 8
Código ISO Soporte	A32S SVUBR/L16
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	250 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud de la cabeza L_1	33,5 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500