

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Calzo	269005 9
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Anchura de función L ₄	17 mm
Código ISO Soporte	SSBCR/L 2020K12
Tamaño del mango	20 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 9	269005 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500