

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Anchura de función L ₄	22 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Código ISO Soporte	SSBCR/L 2525M12
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Calzo	269005 9
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Calzo Tipo 9	269005 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500