

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
16/09mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	SSBCR/L 1616H09
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	269005 12
Anchura de función L <sub>4</sub>	13 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 12	269005 12
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500