

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	269005 9
Tamaño del mango	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Código ISO Soporte	SSBCR/L 2525M12
Anchura de función L <sub>4</sub>	22 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Calzo Tipo 9	269005 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500