

Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 10/07mm**Datos de pedido**

Número de pedido	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	9,5 mm
Tamaño del mango	10 mm
Longitud total L de los soportes neutros	70 mm
Código ISO Soporte	SDNCN 1010E07
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500