

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Voladizo $L_1$ de los soportes neutros	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SDNCN 1212F07
Tamaño de placa	7 mm
Tamaño del mango	12 mm
Anchura de función $L_4$ de los soportes neutros	6 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L de los soportes neutros	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500