

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Calzo	269005 3
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	SDNCN 1616H11
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 3	269005 3
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500