

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 3
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Tamaño de placa	11 mm
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	10 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	20 mm
Código ISO Soporte	SDNCN 2020K11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño del mango	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500