

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDNCN 2525M11
Calzo	269005 3
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	12,5 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 3	269005 3
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500