

**Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: SET06****Datos de pedido**

Número de pedido	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

Suministro:

En caja de plástico.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	S0810J SCLCR06
Código ISO Soporte	S1216M SCLCR06
Código ISO Soporte	S1012K SCLCR06
Código ISO Soporte	S0608H SCLCR06
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm

Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	13 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	16 mm
Desplazamiento central L ₃	4 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500