

3M**Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando, 140×115×5 mm, Tamaño de grano: 1500**

Datos de pedido

Número de pedido	557545 1500
GTIN	30051131026002
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la **distribución de la presión**. Recubrimiento de corindón (A).

Con recubrimiento en 1 lados.

Ventaja:

- **Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.**
- **Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.**
- **Reducida tendencia al embotamiento, lavables.**

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	1500
Grado de finura	microfino
Medio abrasivo	Corindón normal (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura	115 mm
Altura	5 mm
Longitud	140 mm
Atributo del nombre de producto	140×115×5 mm
Número esponjas	20
Tipo de producto	Esponja abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		

