



Fresa de avance elevado MFH micro, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 8/1 mm



Datos de pedido

Número de pedido	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229722 (6IP; 0,6Nm)
Longitud de voladizo L_1	16 mm
Refrigeración interior	sí
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,5 mm
Plaquita de corte adecuada	LPGT 0102..
Número de filos Z	1
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,69 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	14 mm
\varnothing de mango D_5 h6	10 mm
Longitud total L_{tot}	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
\varnothing de corte D_c	8 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	12 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	3,1 mm
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)