



Fresa de avance elevado MFH micro, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 14/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,26 grados
Tornillo para plaquita	229722 (6IP; 0,6Nm)
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	24 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	9,1 mm
Longitud de voladizo L_1	20 mm
Ø de corte D_c	14 mm
Longitud total L_{tot}	80 mm
Número de filos Z	3
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,5 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
Plaquita de corte adecuada	LPGT 0102..
Refrigeración interior	sí

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	26 mm
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)