



Fresa de avance elevado MFH micro, Mango Weldon, $\varnothing D$ / cantidad de filos Z: 12/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	65 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	7,1 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ m\acute{a}x.}$	0,5 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	22 mm
\varnothing de corte D_c	12 mm
\varnothing de mango $D_s\ h6$	12 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{i}n.}$	20 mm
Número de filos Z	3
Plaquita de corte adecuada	LPGT 0102..
Longitud de voladizo L_1	20 mm
Tornillo para plaquita	229722 (6IP; 0,6Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,61 grados
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)