

Mitutoyo**Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418713 150
GTIN	4946368727141
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744.

Cable de datos n.º 497085.

Descripción técnica

Sección transversal regleta graduada	16×3,5 mm
Capacidad de medición	0 mm
Longitud de puente	100 mm
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Calibración	A1
Lectura	0,01 mm

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Norma	ISO 13385
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497085 USB2
Puente adicional individual Longitud de puente 320 mm	418744 320
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Puente adicional individual Longitud de puente 260 mm	418744 260
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497085 D2
Puente adicional individual Longitud de puente 180 mm	418744 180
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497085 D1

Emisores Tipo S11E

498966 S11E