

Mitutoyo**Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418713 200
GTIN	4946368727158
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744.

Cable de datos n.º 497085.

Descripción técnica

Sección transversal regleta graduada	16×3,5 mm
Longitud de puente	100 mm
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Calibración	A1
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 mm

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Norma	ISO 13385
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497085 D2
Puente adicional individual Longitud de puente 320 mm	418744 320
Puente adicional individual Longitud de puente 260 mm	418744 260
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497085 D1
Puente adicional individual Longitud de puente 180 mm	418744 180
Emisores Tipo S11E	498966 S11E

Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2

497085 USB2