

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores digital, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Márgenes de error con mayor precisión que los requisitos de **DIN 863**. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). "Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero. **Carraca combi** (limitación de par en el tambor y en el avance rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

1 batería n.º 081560 tam. 357. A partir tam. 25 – 50, 1 barra ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	50 - 75 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B2
Paso de husillo	2 mm
Límite de error	2 µm
Ø de varilla	6,35 mm

Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357