



Pie de rey digital con pantalla grande, Capacidad de medición: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	412717 200
GTIN	4059192058326
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión. Con varilla de profundidad rectangular.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 200 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,01 mm
Seguridad del valor de medición	Sistema Lock referencia MAHR
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,0005 pul
Norma	ISO 13385

Longitud del pico	50 mm
Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Calibración	A1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------