

**Mahr****Pie de rey digital con pantalla grande, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412717 300
GTIN	4059192058340
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión. Sin varilla de profundidad.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Descripción técnica**

Lectura	0,01 mm
Seguridad del valor de medición	Sistema Lock referencia MAHR
Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	64 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Lectura	0,0005 pul

Norma	ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	±0,04 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

## Accesorios

Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032